

Kabeltrumställ

Mobil vagn för förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor.

Info

Kabeltrumstället kan utökas till att rymma ytterligare fyra trummor med hjälp av en extra monteringsats.



Fördelar

Mobil och flexibel lagringslösning

Förflyttning och enkel avlindning av flera trummor på arbetsplatsen

Användningsområden

Förflyttning, lagring och avlindning av kabeltrummor

Produktegenskaper

Mobil vagn för förflyttning och lagring av åtta trummor

Dra och styr vagnen med hjälp av en dragstång

Lämplig för trummor med en bredd på upp till 420 mm, en flänsdiameter på 400 och 500 mm och flänshål på 80 mm

Utrustad med bromsspolaxlar (Ø 25 mm) med centreringsskronor

Tillval: Broms för spolaxel (art nr 85008082)

Tekniska data

Dimensioner:

L = 1 250 mm, B = 1 100 mm, H = 1 150 mm

Allmänna data:

Vikt (exkl. trummor): 90 kg

Max. last: 400 kg (50 kg/trumma)

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Kabeltrumställ

Art nr	Benämning
85001631	Kabeltrumställ