

E1W Förskruvning i förnicklad mässing

CMP E1W Industriell förskruvning

Industriförskruvning med dubbla packningar för alla typer av stål- och aluminiumtrådsarmerade kablar. Enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Passar armerade kablar
För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

E1W Förskruvning i förnicklad mässing

Produktegenskaper

Förskruvning i förnicklad mässing är avsedd för olika storlekar av kabel med ståltrådsarmering
Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål
Finns i rostfritt, aluminium och i mässing vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer detaljerad information: <http://www.cmp-products.com/e1w.php>.

E1W Förskruvning i förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Gängans längd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Kabel Ø A	Kabel Ø B min/max	Armering tråd Ø (mm)	Passande hölje
83125848	CMP 20S/16 E1W FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	24	8,6	6,1 - 13,2	0,9	PVC04
83125849	CMP 20S E1W FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	24	11,6	9,5 - 15,9	0,9/1,25	PVC04
83125850	CMP 20 E1W FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	30,5	13,9	12,5 - 20,9	0,9/1,25	PVC06
83125851	CMP 25 E1W FÖRNICKLAD	M25x1,5	10	40,5	19,9	18,2 - 26,2	1,25/1,6	PVC09
83125852	CMP 25 E1W FÖRNICKLAD	M32x1,5	10	49,7	26,2	23,7 - 33,9	1,6/2	PVC11
83125853	CMP 40 E1W FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	59,4	32,1	27,9 - 40,4	1,6/2	PVC15
83125854	CMP 50S E1W FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	64,8	38,1	35,2 - 46,7	2/2,5	PVC18
83125855	CMP 50 E1W FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	75,6	44	-	2/2,5	PVC21
83125856	CMP 63S E1W FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	81	50	45,6 - 59,4	2/2,5	PVC23
83125857	CMP 63 E1W FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	86,4	55,9	54,6 - 65,9	2/2,5	PVC25
83125858	CMP 75S E1W FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	96,1	61,9	57 - 72,1	2/2,5	PVC28
83125859	CMP 75 E1W FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	106,9	67,9	66,7 - 78,5	2,5/3	PVC30

Senaste uppdatering (23.09.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16