

CX EMC-förskruvning i förnicklad mässing

Metrisk förskruvning i förnicklad mässing för EMC-installationer. Dragavlastning, stort dimensionsområde och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Brett kabelomfång



Mekanisk resistens



Robust



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler

Fördelar

För EMC-installationer
Stort dimensionsområde
Enkel att montera och pålitlig
Dragavlastning

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp
Inom- och utomhus

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

CX EMC-förskruvning i förnicklad mässing

Produktegenskaper

Konstruktionen gör att kabeln dragavlastas ordentligt i förskruvningen, samt att förskruvningen får en 360° skärmd kontakt

Design/Utförande

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling

Även PG- alternativt NPT-gångat utförande vid förfrågan

Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Tekniska data

Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer detaljerad information: <http://www.cmp-products.com/cx.php>.

CX EMC-förskruvning i förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel Ø A	Kabel Ø B min/max	Passande hölje
83125980	CMP 20S/16 CX FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	8,7	6,1 - 11,5	PVC04
83126017	CMP 20CX FÖRNICKLAD	M20x1,5	10	14	12,5 - 20,9	PVC06
83126012	CMP 25 CX FÖRNICKLAD	M25x1,5	10	20	18,2 - 26,2	PVC09
83126018	CMP 32CX FÖRNICKLAD	M32x1,5	10	26,3	23,7 - 33,9	PVC11
83125985	CMP 40 CX FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	32,2	27,9 - 40,4	PVC15
83125986	CMP 50S CX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	38,2	35,2 - 46,7	PVC18
83125987	CMP 50 CX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	44,1	40,4 - 53,1	PVC21
83125988	CMP 63S CX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	50	45,6 - 59,4	PVC23
83125989	CMP 63 CX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	56	54,6 - 65,9	PVC25
83125990	CMP 75S CX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	62	59 - 72,1	PVC28
83125991	CMP 75 CX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	68	66,7 - 78,5	PVC30

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16