


A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

ATEX-godkänd förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar. Tät och robust design med stort dimensionsområde.
Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Olja & Gas



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Ex d-förskruvning i förnicklad mässing för oarmerade kablar

Tät och robust design

Stort dimensionsområde

Högt temperaturområde

Användningsområden

I ATEX-områden där mekanisk och kemisk stabilitet är avgörande

För inom- och utomhusbruk vid industriella applikationer

Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Maskiner

Apparatskåp

Övrigt

SKINDICHT® SM-M kontramutter bör användas om applikationen inte har ett gängat hål

Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan

Finns även i mässing, aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Andra storlekar vid förfrågan

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Tekniska data

Godkännanden:	ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2, Ex d I, Ex e I
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1068X, SIRA13ATEX4074X
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

A2F Förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Art nr	E-nummer	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel A Ø, min./max. (mm)	Nyckelvidd (mm)	Passande hölje
83125824	1472450	CMP 20S/16 A2F FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	3,2 - 8,7	25,9	PVC04
83125825	1472451	CMP 20S A2F FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	6,1 - 11,7	25,9	PVC04
83124980	1472452	CMP 20 A2F FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	6,5 - 14	29,2	PVC05
83124977	1472453	CMP 25 A2F FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	11,1 - 20	38,9	PVC09
83125828	1472454	CMP 32 A2F FÖRNICKLAD	M32x1,5	15	17 - 26,3	44,3	PVC10
83125829	1472455	CMP 40 A2F FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	23,5 - 32,2	54	PVC13
83125830	1472456	CMP 50S A2F FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	31 - 38,2	59,4	PVC14
83125831	1472457	CMP 50 A2F FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	35,6 - 44,1	64,8	PVC17
83125832	1472458	CMP 63S A2F FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	41,5 - 50	75,6	PVC20
83125833	1472459	CMP 63 A2F FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	47,2 - 56	81	PVC22
83125834	1472460	CMP 75S A2F FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	54 - 62	85,3	PVC24
83125835	1472461	CMP 75 A2F FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	61,1 - 68	90,7	PVC26