

T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Ex-godkänd förskruvning som passar både kablar som är armerade eller skärmade (EMC). Extremt flexibel, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Olja & Gas



Brett kabelomfång



Oljeresistent



Robust



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler

Fördelar

Ex d-förskruvning som passar både kablar som är armerade och skärmade (EMC)
Stort dimensionsområde
Extremt flexibel
Pålitlig och enkel att montera
Dragavlastning

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Maskiner
Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

Konstruktionen gör att kabeln sitter ordentligt i förskruvningen, samt att kabelns skärmfläta monteras över en kona och kläms fast med en ring för en 360° elektrisk kontakt

Design/Utförande

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkerställa optimal kontakt med målad, eloxerad eller pulverlackerad kapsling

Även PG- alt NPT-gängat utförande vid förfrågan

Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	Ex d IIC / Ex e II / Ex Nr II, enligt EN50014, EN50018, EN50019
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1073X, SIRA13ATEX4079X
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer information på CMPs webbplats: <http://www.cmp-products.com/t3cds.php>.

T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Art nr	E-nummer	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Max invändig Ø (mm)	Kabel Ø inre, min/max (mm)	Kabel Ø yttre, min/max (mm)	Vikt (kg)
83125374	1472462	CMP 20S/16 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	8,6	3,1 - 8,6	6,1 - 13,1	0,17
83125372	1472463	CMP 20S TRITON CDS FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	11,6	6,1 - 11,6	9,5 - 15,9	0,17
83125365	1472464	CMP 20 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	13,9	6,5 - 13,9	12,5 - 20,9	0,256
83125366	1472465	CMP 25S TRITON CDS FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	19,9	11,1 - 19,9	14 - 22	0,384
83125367	1472466	CMP 25 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	19,9	11,1 - 19,9	18,2 - 26,2	0,379
83125371	1472467	CMP 32 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M32x1,5	15	26,2	17 - 26,2	23,7 - 33,9	0,56
83125369	1472468	CMP 40 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	32,1	22 - 32,1	27,9 - 40,4	0,848
83125370	1472469	CMP 50S TRITON CDS FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	38,1	29,5 - 38,1	35,2 - 46,7	1,055
83125341	1472470	CMP 50 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	44	35,6 - 44	40,4 - 53,0	1,521
83125342	1472471	CMP 63S TRITON CDS FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	49,9	40,1 - 49,9	45,6 - 59,4	1,75
83125343	1472472	CMP 63 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	55,9	47,2 - 55,9	54,6 - 65,8	1,685
83125344	1472473	CMP 75S TRITON CDS FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	61,9	52,8 - 61,9	59 - 72,0	2,345
83125373	1472474	CMP 75 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	67,9	59,1 - 67,9	66,7 - 78,4	3,2
83125345	-	CMP 90 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M90x2	15	78,6	66,6 - 78,6	76,2 - 90,3	5,1

T3CDS EMC-förskruvning, Ex d/Ex e, i förnicklad mässing

Art nr	E-nummer	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Max invändig Ø (mm)	Kabel Ø inre, min/max (mm)	Kabel Ø yttre, min/max (mm)	Vikt (kg)
83125346	-	CMP 100 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M100x2	15	90,9	76 - 90,9	86,1 - 101,4	6,5
83125347	-	CMP 115 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M115x2	15	97,9	86 - 97,9	101,5 - 110,2	7
83125348	-	CMP 130 TRITON CDS FÖRNICKLAD	M130x2	15	114,9	97 - 114,9	110,2 - 123,2	7,8