

CMP kontramutter/låsmutter i mässing och förnicklad mässing

Metrisk kontramutter i mässing eller förnicklad mässing som används vid installation i kapslingar där gängat hål saknas. Beställ direkt i vår webshop!

 **CMP PRODUCTS****Fördelar**

Kontramutter (lock nuts) i metriskt utförande

Används vid installation i kapslingar där gängat hål saknas

Produktegenskaper

Finns även som standard i rostfritt utförande

Finns även med PG- och NPT-anslutningsgänga

Tekniska data

Material:

Förnicklad mässing

Mässing

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

CMP kontramutter/låsmutter i mässing och förnicklad mässing

Art nr	Benämning	Gänga	Tjocklek (mm)	Nyckelvidd (mm)
Mässing				
83125110	CMP Kontramutter M16	M16x1,5	3,2	22
83125111	CMP Kontramutter M 20	M20x1,5	3,2	24
83125112	CMP Kontramutter M 25	M25x1,5	3,2	30
83125113	CMP Kontramutter M 32	M32x1,5	3,2	36
83125114	CMP Kontramutter M 40	M40x1,5	4,7	46
83125115	CMP Kontramutter M 50	M50x1,5	6,3	55
83125116	CMP Kontramutter M 63	M63x1,5	6,3	70
83125117	CMP Kontramutter M 75	M75x1,5	6,3	85
83125118	CMP Kontramutter M 90	M90x2	9,5	106
Förnicklad mässing				
83124709	CMP Kontramutter förnicklad M16	M16x1,5	3,2	22
83124710	CMP Kontramutter förnicklad M20	M20x1,5	3,2	24
83124712	CMP Kontramutter förnicklad M32	M32x1,5	3,2	36
83124713	CMP Kontramutter förnicklad M40	M40x1,5	4,7	46
83124714	CMP Kontramutter förnicklad M50	M50x1,5	6,3	55
83124715	CMP Kontramutter förnicklad M63	M63x1,5	6,3	70