

E1FW EMC-förskruvning för armerad kabel, Ex d/Ex e

ATEX-godkänd förskruvning i förnicklad mässing för kabel med ståltrådsarmering. Pålitlig och enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Olja & Gas



Brett kabelomfång



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Passar armerade kablar
Klarar samtliga typer av ATEX-krav utom fullständig gastäthet
För kabeldiameter 6,1-123,3 mm
Pålitlig och enkel att montera

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

Avsedd för olika typer och storlekar av kabel med ståltrådsarmering

Senaste uppdatering (08.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

E1FW EMC-förskruvning för armerad kabel, Ex d/Ex e

Konan kan enkelt anpassas för anslutning till olika typer av armering

Övrigt

Kontramuttrar kan tas fram på förfrågan. Gångat hål i applikationen rekommenderas
Finns även i aluminium, mässing och rostfritt utförande på förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	Ex d IIC / Ex e II / Ex Nr II, enligt EN50014, EN50018, EN50019
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1071X, SIRA13ATEX4077X
Temperaturområde:	-60°C till +130°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer information på CMPs webbplats: <http://www.cmp-products.com/e1fw.php>.

E1FW EMC-förskruvning för armerad kabel, Ex d/Ex e

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Max invändig Ø (mm)	Kabel inre Ø, min/max (mm)	Kabel Ø yttre, min/max (mm)	Vikt (kg)
83125812	CMP 20S/16 E1FW FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	8,7	3,1 - 8,7	6,1 - 11,5	0,157
83125813	CMP 20S E1FW FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	11,7	6,1 - 11,7	9,5 - 15,9	0,157
83125814	CMP 20 E1FW FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	14	6,5 - 14	12,5 - 20,9	0,206
83125815	CMP 25 E1FW FÖRNICKLAD 3/4"NPT	3/4"	15	20	11,1 - 20	18,2 - 26,2	0,325
83125816	CMP 32 E1FW FÖRNICKLAD 1"NPT	1"	15	26,3	17 - 26,3	23,7 - 33,9	0,452
83125817	CMP 40 E1FW FÖRNICKLAD 1 1/4"NPT	1 1/4"	15	32,2	22 - 32,2	27,9 - 40,4	0,657
83125818	CMP 50S E1FW FÖRNICKLAD 1 1/2"NPT	1 1/2"	15	38,2	29,5 - 38,2	35,2 - 46,7	0,734
83125819	CMP 50 E1FW FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	44,1	36,6 - 44,1	40,4 - 53,1	0,748
83125820	CMP 63S E1FW FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	50	40,1 - 50	45,6 - 59,4	1,337
83125821	CMP 63 E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	56	47,2 - 56	54,6 - 65,9	1,436
83125822	CMP 75S E1FW FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	62	52,8 - 62	59 - 72,1	2,073
83125823	CMP 75 E1FW FÖRNICKLAD 3"NPT	3"	15	68	59,1 - 68	66,7 - 78,5	2,622