

PXSS2K Gastät förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

ATEX-godkänd gastät förskruvning med tätningsmassa (compound) för oarmerade kablar. Stort dimensionsområde, enkel att montera. Beställ direkt i vår webshop!



 CMP PRODUCTS



Olja & Gas



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Gastät EMC-förskruvning med tätningsmassa (compound)
För oarmerade kablar
Stort dimensionsområde
Pålitlig och enkel att montera
Dragavlastning

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik
Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Produktegenskaper

EX-förskruvningen ger en barriär runt kabelns ledare och en tätning mot omgivningen på kabelns mantel (gastät)

Övrigt

Gängat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

PXSS2K Gastät förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, för oskärmad kabel**Tekniska data**

Godkännanden:	ATEX II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD A21 IP66, ATEX II 3 G Ex nR II, ATEX IM2 Ex d I, Ex e I
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE (Low Smoke)/Epoxy Resin Barrier Compound
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68
ATEX-certifikat:	SIRA13ATEX1072X, SIRA07ATEX4078X, IECEx SIR 06.0044X
Temperaturområde:	-60°C till +85°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

För mer information på CMPs webbplats: <http://www.cmp-products.com/pxss2k.php>.

PXSS2K Gastät förskruvning "barriär", Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel Ø, min/max (mm)	Kabel skärm Ø, max (mm)	Passande hölje
83125956	CMP 20S/16 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	3,1 - 8,7	12,6	PVC04
83125957	CMP 20S PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	6,1 - 11,7	12,6	PVC04
83125958	CMP 20 PXSS2K FÖRNICKLAD 1/2"NPT	1/2"	15	6,5 - 14	12,6	PVC05
83125959	CMP 25 PXSS2K FÖRNICKLAD 3/4"NPT	3/4"	15	11,1 - 20	17,5	PVC09
83125960	CMP 32 PXSS2K FÖRNICKLAD 1"NPT	1"	15	17 - 23,6	23,6	PVC10
83125961	CMP 40 PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/4"NPT	1 1/4"	15	22 - 32,1	30	PVC13
83125962	CMP 50S PXSS2K FÖRNICKLAD 1 1/2"NPT	1 1/2"	15	29,5 - 38,2	36,6	PVC15
83125963	CMP 50 PXSS2K FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	35,6 - 44,1	41	PVC18
83125964	CMP 63S PXSS2K FÖRNICKLAD 2"NPT	2"	15	40,1 - 50,1	47,9	PVC21
83125965	CMP 63 PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	47,2 - 56	53,7	PVC23
83125966	CMP 75S PXSS2K FÖRNICKLAD 2 1/2"NPT	2 1/2"	15	52,8 - 62	59,9	PVC24
83125967	CMP 75 PXSS2K FÖRNICKLAD 3"NPT	3"	15	59,1 - 68	64,3	PVC26

Senaste uppdatering (05.11.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16