

M12 rak hane till M12 rak hona, skärmad

RSTS-RKTS

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 rak hona, skärmad

Silikonfri

Tekniska data

Märkspänning:	Max 250 V
Märkström:	Max 4 A
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hane till M12 rak hona, skärmad

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ytterdiameter (mm)
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83407260	RSTS 4-RKTS 4-288/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407261	RSTS 4-RKTS 4-288/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407262	RSTS 4-RKTS 4-288/1 M	1	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407263	RSTS 4-RKTS 4-288/2 M	2	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407264	RSTS 4-RKTS 4-288/5 M	5	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande							
83407265	RSTS 5-RKTS 5-298/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407266	RSTS 5-RKTS 5-298/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407267	RSTS 5-RKTS 5-298/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83402178	RSTS 5-RKTS 5-298/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407268	RSTS 5-RKTS 5-298/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
M12 hane till M12 hona 8-poligt utförande							
83407269	RSTS 8-RKTS 8-299/0,3 M	0,3	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407270	RSTS 8-RKTS 8-299/0,6 M	0,6	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407271	RSTS 8-RKTS 8-299/1 M	1	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407272	RSTS 8-RKTS 8-299/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407273	RSTS 8-RKTS 8-299/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6