

M12 rak hane till M12 rak hona

RST-RKT

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 rak hona

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

P1, P8: Utan märkningshållare

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hane till M12 rak hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M12 hona 3-poligt utförande						
83405390	RST 3-RKT 4-3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	250	4
83405391	RST 3-RKT 4-3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	250	4
83405392	RST 3-RKT 4-3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	250	4
83405393	RST 3-RKT 4-3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	250	4
83405394	RST 3-RKT 4-3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	250	4
83405396	RST 3-RKT 4-3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	250	4
83404570	RST 3-RKT 4-3-06/0,6 M	0,6	PVC	3 x 0,34	250	4
83404571	RST 3-RKT 4-3-06/2 M	2	PVC	3 x 0,34	250	4
83404572	RST 3-RKT 4-3-06/5 M	5	PVC	3 x 0,34	250	4
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande						
83405350	RST 4-RKT 4-225/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	250	4
83405351	RST 4-RKT 4-225/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	250	4
83405352	RST 4-RKT 4-225/1 M	1	PUR	4 x 0,34	250	4
83406566	RST 4-RKT 4-225/1,0 M P1	1	PUR	4 x 0,34	250	4
83406565	RST 4-RKT 4-225/1,1 P8	1,1	PUR	4 x 0,34	250	4
83405353	RST 4-RKT 4-225/1,5 M	1,5	PUR	4 x 0,34	250	4
83405354	RST 4-RKT 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	250	4
83406564	RST 4-RKT 4-225/2 M P1	2	PUR	4 x 0,34	250	4
83406576	RST 4-RKT 4-225/2,5 M	2,5	PUR	4 x 0,34	250	4
83405355	RST 4-RKT 4-225/5 M	5	PUR	4 x 0,34	250	4
83405356	RST 4-RKT 4-225/10 M	10	PUR	4 x 0,34	250	4
83404573	RST 4-RKT 4-07/0,6 M	0,6	PVC	4 x 0,34	250	4
83406567	RST 4-RKT 4-225/10 M P8	10	PUR	4 x 0,34	250	4
83404574	RST 4-RKT 4-07/1 M	1	PVC	4 x 0,34	250	4
83404575	RST 4-RKT 4-07/2 M	2	PVC	4 x 0,34	250	4
83404576	RST 4-RKT 4-07/5 M	5	PVC	4 x 0,34	250	4
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande						
83405715	RST 5-RKT 5-228/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,5	60	4
83405716	RST 5-RKT 5-228/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,5	60	4
83405717	RST 5-RKT 5-228/1 M	1	PUR	5 x 0,5	60	4

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

M12 rak hane till M12 rak hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
83405718	RST 5-RKT 5-228/1,5 M	1,5	PUR	5 x 0,5	60	4
83405719	RST 5-RKT 5-228/2 M	2	PUR	5 x 0,5	60	4
83405726	RST 5-RKT 5-228/5 M	5	PUR	5 x 0,5	60	4
83405727	RST 5-RKT 5-228/10 M	10	PUR	5 x 0,5	60	4
83404577	RST 5-RKT 5-56/0,5 M	0,5	PVC	5 x 0,34	60	4
83404578	RST 5-RKT 5-56/1 M	1	PVC	5 x 0,34	60	4
83404580	RST 5-RKT 5-56/5 M	5	PVC	5 x 0,34	60	4
M12 hane till M12 hona, 8-poligt utförande						
83401500	RST 8-RKT 8-344/0,3 M	0,3	PUR	8 x 0,25	30	2
83401501	RST 8-RKT 8-344/1,5 M	1,5	PUR	8 x 0,25	30	2
83401502	RST 8-RKT 8-344/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2
83401503	RST 8-RKT 8-344/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2
83401504	RST 8-RKT 8-344/10 M	10	PUR	8 x 0,25	30	2
M12 hane till M12 hona, 12-poligt utförande						
83405657	RST 12-RKT 12-346/2 M	2	PUR	12 x 0,25	30	2
83405658	RST 12-RKT 12-346/5 M	5	PUR	12 x 0,25	30	2
83405659	RST 12-RKT 12-346/10 M	10	PUR	12 x 0,25	30	2

Senaste uppdatering (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16