

M12 rak hane till M12 vinklad hona, skärmad

RSTS-RKWTS

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 vinklad hona, skärmad

Silikonfri

Tekniska data

Märkspänning:	Max 250 V
Märkström:	Max 4 A
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hane till M12 vinklad hona, skärmad

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ytterdiameter (mm)
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83407274	RSTS 4-RKWTS 4-288/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407361	RSTS 4-RKWTS 4-288/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407362	RSTS 4-RKWTS 4-288/1 M	1	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407363	RSTS 4-RKWTS 4-288/2 M	2	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407364	RSTS 4-RKWTS 4-288/5 M	5	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande							
83407275	RSTS 5-RKWTS 5-298/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407276	RSTS 5-RKWTS 5-298/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407277	RSTS 5-RKWTS 5-298/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407278	RSTS 5-RKWTS 5-298/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407279	RSTS 5-RKWTS 5-298/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
M12 hane till M12 hona 8-poligt utförande							
83407365	RSTS 8-RKWTS 8-299/0,3 M	0,3	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407366	RSTS 8-RKWTS 8-299/0,6 M	0,6	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407367	RSTS 8-RKWTS 8-299/1 M	1	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407368	RSTS 8-RKWTS 8-299/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407369	RSTS 8-RKWTS 8-299/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16