

M12 rak hane till M12 vinklad hona

RST-RKWT

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 vinklad hona

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hane till M12 vinklad hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M12 hona 3-poligt utförande						
83405410	RST 3-RKWT 4-3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	250	4
83405411	RST 3-RKWT 4-3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	250	4
83405412	RST 3-RKWT 4-3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	250	4
83405413	RST 3-RKWT 4-3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	250	4
83405414	RST 3-RKWT 4-3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	250	4
83405415	RST 3-RKWT 4-3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	250	4
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande						
83404911	RST 4-RKWT 4-225/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	250	4
83404912	RST 4-RKWT 4-225/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	250	4
83404913	RST 4-RKWT 4-225/1 M	1	PUR	4 x 0,34	250	4
83404909	RST 4-RKWT 4-225/1,5 M	1,5	PUR	4 x 0,34	250	4
83405370	RST 4-RKWT 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	250	4
83404914	RST 4-RKWT 4-225/5 M	5	PUR	4 x 0,34	250	4
83404581	RST 4-RKWT 4-07/2 M	2	PVC	4 x 0,34	250	4
83404582	RST 4-RKWT 4-07/3 M	3	PVC	4 x 0,34	250	4
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande						
83404583	RST 5-RKWT 5-228/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,5	60	4
83405740	RST 5-RKWT 5-228/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,5	60	4
83404584	RST 5-RKWT 5-228/1 M	1	PUR	5 x 0,5	60	4
83405742	RST 5-RKWT 5-228/1,5 M	1,5	PUR	5 x 0,5	60	4
83404585	RST 5-RKWT 5-228/2 M	2	PUR	5 x 0,5	60	4
83404586	RST 5-RKWT 5-228/5 M	5	PUR	5 x 0,5	60	4
M12 hane till M12 hona, 8-poligt utförande						
83404587	RST 8-RKWT 8-344/0,6 M	0,6	PUR	8 x 0,25	30	2
83404588	RST 8-RKWT 8-344/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2

M12 rak hane till M12 vinklad hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
83404589	RST 8-RKWT 8-344/3 M	3	PUR	8 x 0,25	30	2
83404590	RST 8-RKWT 8-344/4 M	4	PUR	8 x 0,25	30	2
M12 hane till M12 hona, 12-poligt utförande						
83405665	RST 12-RKWT 12-346/2 M	2	PUR	12 x 0,25	30	2
83405666	RST 12-RKWT 12-346/5 M	5	PUR	12 x 0,25	30	2
83405667	RST 12-RKWT 12-346/10 M	10	PUR	12 x 0,25	30	2