

M12 rak hane till M8 rak hona

WRST-WRKMV

ECOLAB-klassad anslutningskabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

För användning i så kallade Washdown-applikationer

IP67 / IP68 / IP69K

Extremt bakterieresistent konstruktion

ECOLAB-klassad

UL-godkänd upp till +90 °C

Senaste uppdatering (28.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M8 rak hona

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
Helt PVC-fri
Vibrationssäker koppling
Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrokontaminering

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)
AVM 21484 (90°C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67/IP68/IP69K
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PP
Material insats:	PP
Material låsmutter:	Rostfritt stål (V4A)
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-40°C till +105°C (UL: +90°C)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 rak hane till M8 rak hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M8 hona 3-poligt utförande						
83402395	WRST 3-WRKMV 3-520/0,6 M	0,6	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402396	WRST 3-WRKMV 3-520/1 M	1	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402397	WRST 3-WRKMV 3-520/2 M	2	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402398	WRST 3-WRKMV 3-520/5 M	5	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402399	WRST 3-WRKMV 3-520/10 M	10	TPE-V	3 x 0,25	60	4
M12 hane till M8 hona 4-poligt utförande						
83402400	WRST 4-WRKMV 4-521/0,6 M	0,6	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402401	WRST 4-WRKMV 4-521/1 M	1	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402402	WRST 4-WRKMV 4-521/2 M	2	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402403	WRST 4-WRKMV 4-521/5 M	5	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402404	WRST 4-WRKMV 4-521/10 M	10	TPE-V	4 x 0,25	30	4

Senaste uppdatering (28.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16