

M12 rak hane till M8 rak hona

RST-RKMV

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12- och M8-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M8 rak hona

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hane till M8 rak hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M8 hona 3-poligt utförande						
83405560	RST 3-RKMV 3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	60	4
83405561	RST 3-RKMV 3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	60	4
83405562	RST 3-RKMV 3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	60	4
83405563	RST 3-RKMV 3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	60	4
83405564	RST 3-RKMV 3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	60	4
83405565	RST 3-RKMV 3-224/3 M	3	PUR	3 x 0,34	60	4
83405566	RST 3-RKMV 3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	60	4
M12 hane till M8 hona 4-poligt utförande						
83405568	RST 4-RKMV 4-225/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	30	4
83405569	RST 4-RKMV 4-225/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	30	4
83405570	RST 4-RKMV 4-225/1 M	1	PUR	4 x 0,34	30	4
83405571	RST 4-RKMV 4-225/1,5 M	1,5	PUR	4 x 0,34	30	4
83400924	RST 4-RKMV 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	30	4
83405572	RST 4-RKMV 4-225/5 M	5	PUR	4 x 0,34	30	4