

M12 vinklad hane till M8 rak hona med snäppfäste

RSWT-RKM

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12- och M8-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

5-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare

Senaste uppdatering (26.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 vinklad hane till M8 rak hona med snäppfäste

Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80°C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25°C till +80°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 vinklad hane till M8 rak hona med snäpffäste

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M8 hona 5-poligt utförande						
83405978	RSWT 5-RKM 5-293/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4
83405979	RSWT 5-RKM 5-293/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4
83405980	RSWT 5-RKM 5-293/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4
83405981	RSWT 5-RKM 5-293/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4
83405982	RSWT 5-RKM 5-293/3 M	3	PUR	5 x 0,34	60	4
83405983	RSWT 5-RKM 5-293/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4
83405984	RST 4-RKMVV 4-225/5 M	10	PUR	5 x 0,34	60	4
83405985	RSWT 5-RKM 5-293/15 M	15	PUR	5 x 0,34	60	4

Senaste uppdatering (26.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16