

M8 rak hane till M8 rak hona med snäppfäste

RSM-RKM

Robust, driftsäker och utrymmesoptimerad konstruktion med standardiserat M8-gränssnitt. Snabbt och enkelt montage! Se teknisk data, beställ direkt.



Vattentät



Robust



Släpkedja



Utrymmeskrav



Monteringstid



Maximalt skydd mot vibrationer



Maskin- och anläggningkonstruktion



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M8-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

5-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hane till M8 rak hona med snäppfäste

Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)

AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)

AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M8 rak hane till M8 rak hona med snäppfäste

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M8 hane till M8 hona 5-poligt utförande						
83405914	RSM 5-RKM 5-293/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4
83405915	RSM 5-RKM 5-293/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4
83405916	RSM 5-RKM 5-293/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4
83405917	RSM 5-RKM 5-293/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4
83405918	RSM 5-RKM 5-293/3 M	3	PUR	5 x 0,34	60	4
83405919	RSM 5-RKM 5-293/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4
83405920	RSM 5-RKM 5-293/10 M	10	PUR	5 x 0,34	60	4
83405921	RSM 5-RKM 5-293/15 M	15	PUR	5 x 0,34	60	4

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16