

M8 rak hane till M8 vinklad hona med LED-indikering

RSMV-RKMWV/LED

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M8-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hane till M8 vinklad hona med LED-indikering

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
LED: grön - matning, gul - tillslag

Tekniska data

LED-koppling:	Variant A: Funktionsindikering (1 x grön) Tillslagsindikering (1 x gul)
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M8 rak hane till M8 vinklad hona med LED-indikering

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	LED-koppling
M8 hane till M8 hona 3-poligt utförande							
83404605	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405282	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405283	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83404606	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405284	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83404607	RSMV 3-RKMVV/LED A 3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	30	4	A