

M12 hane frontmontage

RSF, RSFM, 0976, 0936

Chassikontakt med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. Förmonterade och partskalade kablar, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
Enkelt och snabbt montage
Standardiserat M12-gränssnitt

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande

Senaste uppdatering (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 hane frontmontage

Frontmontage
Förmonterade och partskalade kablar
PG 9- alternativt M12/M16/M20-chassigänga

Design/Utförande

Förtenta enkelledare i 0,34 mm²
Kabellängd 0,5 m
Kombinerad FIXCON/M12-anslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A och B
Material kontaktkåpa:	Förnicklad mässing
Material insats:	PA RSFM 8 - TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 hane frontmontage

Art nr	Benämning	Poltal	Anslutningsgänga	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Chassidon med ingjutna ledare						
83405218	RSFM 3/0,5 M	3	M16 x 1,5	3 x 0,34	240	4
83405219	RSFM 3/20/0,5 M	3	M20 x 1,5	3 x 0,34	240	4
83405227	RSFM 4/0,5 M	4	M16 x 1,5	4 x 0,34	240	4
83405239	RSFM 4/20/0,5 M	4	M20 x 1,5	4 x 0,34	240	4
83405208	RSFM 5/0,5 M	5	M16 x 1,5	4 x 0,34/1 x 0,5	60	4
83405247	RSFM 8/0,5 M	8	M16 x 1,5	8 x 0,22	30	1,5
83405209	RSFM 12/0,5 M	12	M16 x 1,5	12 x 0,22	30	1
83405242	RSFM 12/20/0,5 M	12	M20 x 1,5	12 x 0,22	30	1
83405220	RSF 3/0,5 M	3	Pg 9	3 x 0,34	240	4
83405224	RSF 4/0,5 M	4	Pg 9	4 x 0,34	240	4
83405223	RSF 5/0,5 M	5	Pg 9	4 x 0,34/1 x 0,5	60	4
83402135	RSF 5/0,5 M	5	Pg 9	5 x 0,34/Pin 5 grå	60	4
83405221	RSF 8/0,5 M	8	Pg 9	8 x 0,22	60	4
Chassidon med lödanslutning						
83404544	RSFM 3	3	M16 x 1,5	-	240	4
83404307	RSFM 4	4	M16 x 1,5	-	240	4
83404545	RSFM 5	5	M16 x 1,5	-	60	4
83405228	0976 PMC 152	5B	Pg 9	-	60	4

Senaste uppdatering (29.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16