

M8 hane bakmontage

RSMHL

Chassiskontakt M8 med litet och utrymmesoptimerat paneluttag. 3-, 4- och 8-poligt utförande, enkelt och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Litet och utrymmesoptimerat paneluttag
Enkelt och snabbt montage
Standardiserat M8-gränssnitt

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, 4- och 8-poligt utförande
Bakmontage
M10-chassigänga
Kontakter för kretskortsmontage

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 hane bakmontage

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	Förnicklad mässing
Material insats:	PA
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M8 hane bakmontage

Art nr	Benämning	Poltal	Anslutningsgånga	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Chassidon med lödanslutning					
83404536	RSMHL 3/S 5,5	3	M10 x 1	60	4
83404537	RSMHL 4/S 5,5	4	M10 x 1	30	4
83404538	RSMHL 8/S 5,5	8	M10 x 1	20	1