


## Givarkabel hona 2 x M12 T-koppling

ZV 2

Förgreningsgivarkabel med T-koppling för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port. Lämplig där splitterboxen är oåtkomlig. Beställ direkt i vår webshop!



### Fördelar

Förgreningsgivarkabel med T-koppling för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port  
 Standardiserat M12-gränssnitt  
 Utrymsoptimerad konstruktion för trånga utrymmen  
 Lämplig för applikationer där splitterboxen inte är åtkomlig

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
 Maskin- och anläggningsteknik  
 Automationssystem  
 Robotapplikationer  
 Fordonsindustri

### Produktegenskaper

LED-indikering för lättåtkomlig visuell diagnostik  
 PUR-kabel lämplig för släpkedja  
 Vibrationssäker koppling  
 Inkluderar märkningshållare  
 Silikonfri

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
 AWM 21484 (90 °C / 300 V)

### Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Givarkabel hona 2 x M12 T-koppling

Temperaturområde: -25°C till +80°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

UL-godkänd kabel. Kontakter har ej separat UL-godkännande. Andra längder vid förfrågan.

## Givarkabel hona 2 x M12 T-koppling

Art nr	Benämning	Poltal	Längd (m)	Kabellängd	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
83404857	ZV 2 4-3-225/2 M	3	2	2	Halogen-free PUR	4 x 0,34	60	4
83404858	ZV 2 4-3-225/5 M	3	5	-	Halogen-free PUR	4 x 0,34	60	4
83405078	ZV 2 4-3-225/10 M	3	10	-	Halogen-free PUR	4 x 0,34	60	4

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16