

## M12 rak hane till 2 x M12 vinklad hona med LED-indikering

ASB 2-RKWT/LED

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port. Utrymmesoptimerad konstruktion och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port

Standardiserat M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion för trånga utrymmen

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**M12 rak hane till 2 x M12 vinklad hona med LED-indikering**

Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

**Produktegenskaper**

LED-indikering för lättåtkomlig visuell diagnostik  
PUR-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri

**Design/Utförande**

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

**Tekniska data**

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Skyddsklass:          | IP67                 |
| Kodning:              | A                    |
| Material kontaktkåpa: | TPU                  |
| Material insats:      | TPU                  |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing   |
| Kontaktresistans:     | ≤5 mOhm              |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm |
| Temperaturområde:     | -25 °C till +80 °C   |

**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 rak hane till 2 x M12 vinklad hona med LED-indikering

| Art nr                                        | Benämning                         | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Koppling | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|----------|----------|------------------|---------------|
| M12 hane till 2 x M12 hona 3-poligt utförande |                                   |           |          |          |          |                  |               |
| 83403558                                      | ASB 2-RKTW/LED<br>4-3-224/0,3 M   | 0,3       | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |
| 83404949                                      | ASB 2 RKWT/LED A<br>4-3-224/0,6 M | 0,6       | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |
| 83404917                                      | ASB 2 RKWT/LED A<br>4-3-224/1 M   | 1         | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |
| 83404919                                      | ASB 2 RKWT/LED A<br>4-3-224/1,5 M | 1,5       | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |
| 83404918                                      | ASB 2 RKWT/LED A<br>4-3-224/2 M   | 2         | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |
| 83402686                                      | ASB 2 RKWT/LED A<br>4-3-224/5 M   | 5         | PUR      | 3 x 0,34 | 1-1      | 30               | 4             |