

M12 rak hane till 2 x M8 rak hona

ASB 2-RKMV

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port. Utrymmesoptimerad konstruktion och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port

Standardiserat M8/M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion för trånga utrymmen

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till 2 x M8 rak hona

Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 rak hane till 2 x M8 rak hona

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Koppling	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till 2 x M8 hona 3-poligt utförande							
83403559	ASB 2-RKMV 3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403560	ASB 2-RKMV 3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403561	ASB 2-RKMV 3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403562	ASB 2-RKMV 3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403563	ASB 2-RKMV 3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403565	ASB 2-RKMV 3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4

Senaste uppdatering (27.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16