

M12 rak hona till öppen ände med LED-indikering

RKT/LED

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (24.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hona till öppen ände med LED-indikering

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

LED-koppling:	Variant A: Funktionsindikering (1 x grön) Tillslagsindikering (1 x gul) Variant P: Funktionsindikering (1 x grön) Tillslagsindikering (2 x gul)
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M12 rak hona till öppen ände med LED-indikering

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	LED-koppling
M12 hona 3-poligt utförande							
83405545	RKT/LED A 4-3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405546	RKT/LED A 4-3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405547	RKT/LED A 4-3-224/10 M	10	PUR	3 x 0,34	30	4	A
83405525	RKT/LED A 4-3-06/2 M	2	PVC	3 x 0,34	30	4	A
83405526	RKT/LED A 4-3-06/5 M	5	PVC	3 x 0,34	30	4	A
83402676	RKT/LED A 4-3-06/10 M	10	PVC	3 x 0,34	30	4	A
M12 hona 4-poligt utförande							
83405535	RKT/LED F 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	30	4	P
83405536	RKT/LED F 4-225/5 M	5	PUR	4 x 0,34	30	4	P
83405537	RKT/LED F 4-225/10 M	10	PUR	4 x 0,34	30	4	P
83402677	RKT/LED F 4-07/2 M	2	PVC	4 x 0,25	30	4	P
83402678	RKT/LED F 4-07/5 M	5	PVC	4 x 0,25	30	4	P
83402679	RKT/LED F 4-07/10 M	10	PVC	4 x 0,25	30	4	P

Senaste uppdatering (24.02.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16