

## M12 rak hona till öppen ände

RKT

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 rak hona till öppen ände

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

### Produktegenskaper

3-, 4-, 5-, 8- och 12-poligt utförande  
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)  
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)  
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

### Tekniska data

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Skyddsklass:          | IP67                 |
| Kodning:              | A                    |
| Material kontaktkåpa: | TPU                  |
| Material insats:      | TPU                  |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing   |
| Kontaktresistans:     | <5 mOhm              |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm |
| Temperaturområde:     | -25 °C till +80 °C   |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

## M12 rak hona till öppen ände

| Art nr                       | Benämning        | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|------------------------------|------------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|
| M12 hona 3-poligt utförande  |                  |           |          |          |                  |               |
| 83405169                     | RKT 4-3-224/2 M  | 2         | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405165                     | RKT 4-3-224/5 M  | 5         | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405167                     | RKT 4-3-224/10 M | 10        | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83401615                     | RKT 4-3-224/15 M | 15        | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83401616                     | RKT 4-3-224/20 M | 20        | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83401617                     | RKT 4-3-224/25 M | 25        | PUR      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83406621                     | RKT 4-3-06/2 M   | 2         | PVC      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83406622                     | RKT 4-3-06/5 M   | 5         | PVC      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83406623                     | RKT 4-3-06/10 M  | 10        | PVC      | 3 x 0,34 | 250              | 4             |
| M12 hona 4-poligt utförande  |                  |           |          |          |                  |               |
| 83405159                     | RKT 4-225/2 M    | 2         | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405160                     | RKT 4-225/5 M    | 5         | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405161                     | RKT 4-225/10 M   | 10        | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405162                     | RKT 4-225/15 M   | 15        | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83401621                     | RKT 4-225/20 M   | 20        | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83401622                     | RKT 4-225/25 M   | 25        | PUR      | 4 x 0,34 | 250              | 4             |
| 83405150                     | RKT 4-07/2 M     | 2         | PVC      | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83405151                     | RKT 4-07/5 M     | 5         | PVC      | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| 83405152                     | RKT 4-07/10 M    | 10        | PVC      | 4 x 0,25 | 250              | 4             |
| M12 hona 5-poligt utförande  |                  |           |          |          |                  |               |
| 83405197                     | RKT 5-228/2 M    | 2         | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405196                     | RKT 5-228/5 M    | 5         | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405198                     | RKT 5-228/10 M   | 10        | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405328                     | RKT 5-228/15 M   | 15        | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83401626                     | RKT 5-228/20 M   | 20        | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83401627                     | RKT 5-228/25 M   | 25        | PUR      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405177                     | RKT 5-56/2 M     | 2         | PVC      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405178                     | RKT 5-56/5 M     | 5         | PVC      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| 83405179                     | RKT 5-56/10 M    | 10        | PVC      | 5 x 0,34 | 60               | 4             |
| M12 hona 8-poligt utförande  |                  |           |          |          |                  |               |
| 83402657                     | RKT 8-344/2 M    | 2         | PUR      | 8 x 0,25 | 30               | 2             |
| 83402658                     | RKT 8-344/5 M    | 5         | PUR      | 8 x 0,25 | 30               | 2             |
| 83402659                     | RKT 8-344/10 M   | 10        | PUR      | 8 x 0,25 | 30               | 2             |
| M12 hona 12-poligt utförande |                  |           |          |          |                  |               |
|                              |                  |           |          |          |                  |               |

## M12 rak hona till öppen ände

| Art nr   | Benämning       | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare    | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|----------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------------|---------------|
| 83402705 | RKT 12-346/2 M  | 2         | PUR      | 12 x 0,25 | 30               | 2             |
| 83405643 | RKT 12-346/5 M  | 5         | PUR      | 12 x 0,25 | 30               | 2             |
| 83405638 | RKT 12-346/10 M | 10        | PUR      | 12 x 0,25 | 30               | 2             |
| 83402692 | RKT 12-346/15 M | 15        | PUR      | 12 x 0,25 | 30               | 2             |