

M12 vinklad hona skärmad till öppen ände

RKWTS

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 vinklad hona skärmad till öppen ände

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri
Skärmat utförande

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

PVC-alternativen är ej UL/CSA-godkända. Andra längder vid förfrågan.

M12 vinklad hona skärmad till öppen ände

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hona 4-poligt utförande						
83404286	RKWTS 4-288/2 M	2	PUR	4 x 0,34	250	4
83407321	RKWTS 4-288/5 M	5	PUR	4 x 0,34	250	4
83407322	RKWTS 4-288/10 M	10	PUR	4 x 0,34	250	4
83400765	RKWTS 4-288/15 M	15	PUR	4 x 0,34	250	4
83407329	RKWTS 4-288/20 M	20	PUR	4 x 0,34	250	4
83407300	RKWTS 4-182/2 M	2	PVC	4 x 0,25	250	4
83407301	RKWTS 4-182/5 M	5	PVC	4 x 0,25	250	4
83403679	RKWTS 4-182/10 M	10	PVC	4 x 0,25	250	4
M12 hona 5-poligt utförande						
83407323	RKWTS 5-298/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4
83407324	RKWTS 5-298/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4
83407325	RKWTS 5-298/10 M	10	PUR	5 x 0,34	60	4
83402715	RKWTS 5-183/2 M	2	PVC	5 x 0,34	60	4
83402672	RKWTS 5-183/5 M	5	PVC	5 x 0,34	60	4
83402673	RKWTS 5-183/10 M	10	PVC	5 x 0,34	60	4
M12 hona 8-poligt utförande						
83402674	RKWTS 8-299/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2
83407326	RKWTS 8-299/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2
83407327	RKWTS 8-299/10 M	10	PUR	8 x 0,25	30	2