

M8 rak hane till öppen ände

WRSMV

ECOLAB-klassad givarkabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!



Livsmedelsindustrin



God kemisk resistens



Halogenfri



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

För användning i så kallade Washdown-applikationer
IP67 / IP68 / IP69K
Extremt bakterieresistent konstruktion
ECOLAB-klassad
UL-godkänd upp till +90 °C

Senaste uppdatering (24.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hane till öppen ände

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
Helt PVC-fri
Vibrationssäker koppling
Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)
AVM 21484 (90°C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67/ IP68/ IP69K
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PP
Material insats:	PP
Material låsmutter:	Rostfritt stål (V4A)
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-40°C till +105°C (UL +90°C)

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M8 rak hane till öppen ände

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M8 hane 3-poligt utförande						
83402290	WRSMV 3-520/2 M	2	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402291	WRSMV 3-520/5 M	5	TPE-V	3 x 0,25	60	4
83402292	WRSMV 3-520/10 M	10	TPE-V	3 x 0,25	60	4
M8 hane 4-poligt utförande						
83402295	WRSMV 4-521/2 M	2	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402296	WRSMV 4-521/5 M	5	TPE-V	4 x 0,25	30	4
83402297	WRSMV 4-521/10 M	10	TPE-V	4 x 0,25	30	4

Senaste uppdatering (24.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16