

M8 rak hona med snäppfäste till öppen ände

RKM

Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M8-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snäppfäste för snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hona med snäppfäste till öppen ände

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M8 rak hona med snäppfäste till öppen ände

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M8 hane 3-poligt utförande						
83405125	RKM 3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	60	4
83404032	RKM 3-224/10 M	10	PUR	3 x 0,34	60	4
83405130	RKM 3-06/2 M	2	PVC	3 x 0,34	60	4
83405131	RKM 3-06/5 M	5	PVC	3 x 0,34	60	4
83404220	RKM 3-06/10 M	10	PVC	3 x 0,34	60	4
M8 hane 4-poligt utförande						
83405650	RKM 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	30	4
83404034	RKM 4-225/10 M	10	PUR	4 x 0,34	30	4
83405631	RKM 4-07/5 M	5	PVC	4 x 0,25	30	4
83404223	RKM 4-07/10 M	10	PVC	4 x 0,25	30	4