

**M8 vinklad hona med snäppfäste till öppen ände med LED-indikering**

RKMW/LED

Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion och snäppfäste för snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!

**lumbergautomation**

Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

**Fördelar**

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M8-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snäppfäste för snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**M8 vinklad hona med snäppfäste till öppen ände med LED-indikering****Användningsområden**

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

**Produktegenskaper**

3-poligt utförande  
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri

**Design/Utförande**

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)  
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)  
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

**Tekniska data**

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Märkspänning:         | Max 60 V                                                                      |
| LED-koppling:         | Variant A:<br>Funktionsindikering (1 x grön)<br>Tillslagsindikering (1 x gul) |
| Skyddsklass:          | IP67                                                                          |
| Kodning:              | A                                                                             |
| Material kontaktkåpa: | TPU                                                                           |
| Material insats:      | TPU                                                                           |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                                            |
| Kontaktresistans:     | ≤5 mOhm                                                                       |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                                          |
| Temperaturområde:     | -25 °C till +80 °C                                                            |

**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M8 vinklad hona med snäpfaste till öppen ände med LED-indikering**

| Art nr                     | Benämning             | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Märkspänning (V) | Märkström (A) | LED-koppling |
|----------------------------|-----------------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|
| M8 hona 3-poligt utförande |                       |           |          |          |                  |               |              |
| 83402619                   | RKMW/LED A 3-224/2 M  | 2         | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83402620                   | RKMW/LED A 3-224/5 M  | 5         | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83402621                   | RKMW/LED A 3-224/10 M | 10        | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83402622                   | RKMW/LED A 3-06/2 M   | 2         | PVC      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83402623                   | RKMW/LED A 3-06/5 M   | 5         | PVC      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |