

M12 rak hane

RSC, RSCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M12-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane

Produktegenskaper

Snabbkoppling via fjäderklämteteknologi
3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$> 10^9 \text{ }\Omega$
Temperaturområde:	-25°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Ej UL-godkänd

M12 rak hane

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83405201	RSC 3/7	3	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83405202	RSC 3/9	3	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405204	RSC 4/7	4	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83405206	RSC 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405051	RSC 4/DUO *	4	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	240	4
83405205	RSC 5/7	5	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	60	4
83405207	RSC 5/9	5	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	60	4
83405052	RSC 5/DUO *	5	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	60	4
83405230	RSC 8/9 *	8	0,25 - 0,50	4,0 - 8,0	30	2
83404560	RSC 8/DUO *	8	0,25 - 0,50	2 x 3,0 - 5,0	30	2
Givarkontakt med fjäderklämanslutning						
83403674	RSCQ 3/7 *	3	0,14 - 0,50	3,0 - 6,5	240	4
83403671	RSCQ 4/7 *	4	0,14 - 0,50	3,0 - 6,5	240	4
83403675	RSCQ 4/9 *	4	0,14 - 0,50	4,0 - 8,0	240	4

Senaste uppdatering (19.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16