

M12 rak hona

RKC, RKCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M12-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hona

Produktegenskaper

Snabbkoppling via fjäderklämteknologi
3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Ej UL-godkänd

M12 rak hona

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm ²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83404562	RKC 4/3/7	3	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83404563	RKC 4/3/9	3	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405004	RKC 4/7	4	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83405006	RKC 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83404564	RKC 4/DUO *	4	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	240	4
83405005	RKC 5/7	5	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	60	4
83405007	RKC 5/9	5	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	60	4
83404565	RKC 5/DUO *	5	0,25 - 0,75	2 x 3,0 - 5,0	60	4
83405232	RKC 8/9 *	8	0,25 - 0,50	4,0 - 8,0	30	2
83404566	RKC 8/DUO *	8	0,25 - 0,50	2 x 3,0 - 5,0	30	2
Givarkontakt med fjäderklämanslutning						
83400147	RKCQ 4/7 *	4	0,14 - 0,50	3,0 - 6,5	240	4
83400148	RKCQ 4/9 *	4	0,14 - 0,50	4,0 - 8,0	240	4

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16