

M12 vinklad hona med LED-indikering

RKCW/LED

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M12-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M12 vinklad hona med LED-indikering

Produktegenskaper

4-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$> 10^9 \text{ }\Omega$
Temperaturområde:	-25 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M12 vinklad hona med LED-indikering

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm ²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83404569	RKCW/LED 4/7	4	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	30	4
83402693	RKCW/LED 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	30	4