

## M12 vinklad hona

RKCW

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

### Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer  
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd  
Standardiserat M12-gränssnitt  
Kostnadseffektiv lösning  
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 vinklad hona

### Produktegenskaper

3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande  
Vibrationssäker koppling  
Skruvanslutning  
Snabbkoppling via fjäderklämteknologi

### Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktmotstånd:	$\leq 5$ mOhm
Isolationsmotstånd:	$> 10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25°C till +90°C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Ej UL-godkänd

**M12 vinklad hona**

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm <sup>2</sup> )	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med skruvanslutning						
83405018	RKCW 4/3/7	3	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83405019	RKCW 4/3/9	3	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405014	RKCW 4/7	4	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	240	4
83405016	RKCW 4/9	4	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	240	4
83405015	RKCW 5/7	5	0,25 - 0,75	3,0 - 6,5	60	4
83405017	RKCW 5/9	5	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	60	4
83404207	RKCW 8/9	8	0,25 - 0,75	4,0 - 8,0	30	2
Givarkontakt med fjäderklämanslutning						
83405021	RKCWQ 4/7 *	4	0,14 - 0,50	3,0 - 6,5	240	4
83405022	RKCWQ 4/9 *	4	0,14 - 0,50	4,0 - 8,0	240	4

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16