

M8 rak hane

RSMC, RSMCK, RSMCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M8-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning
Lödanslutning

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hane

IDC-Anslutning

Tekniska data

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Skyddsklass: | IP67 |
| Material kontaktkåpa: | Förnicklad mässing RSMCK - PA |
| Material insats: | RSMC - PA RSMCK - TPU |
| Material låsmutter: | Förnicklad mässing |
| Isolationsmotstånd: | $>10^9$ Ohm |
| Temperaturområde: | RSMC: -25°C till +80°C RSMCK: PA |

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M8 rak hane

| Art nr | Benämning | Poltal | Ledararea (mm ²) | Max YD | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|------------------|---------------|
| Givarkontakt med lödanslutning | | | | | | |
| 83405233 | RSMC 3 | 3 | 0,14 -0,34 | 3,5 - 5,0 | 60 | 4 |
| 83405234 | RSMC 4 | 4 | 0,14 - 0,34 | 3,5 - 5,0 | 30 | 4 |
| Givarkontakt med skruvanslutning | | | | | | |
| 83405235 | RSMCK 3 | 3 | 0,14 -0,50 | 3,5 - 5,0 | 60 | 4 |
| 83405073 | RSMCK 4 | 4 | 0,14 -0,50 | 3,5 - 5,0 | 30 | 4 |
| Givarkontakt med IDC-anslutning | | | | | | |
| 83404552 | RSMCQ 3 | 3 | 0,14 -0,34 | 3,5 - 5,0 | 60 | 3 |
| 83404553 | RSMCQ 4 | 4 | 0,14 -0,34 | 3,5 - 5,0 | 20 | 3 |

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16