

M8 rak hona

RKMC, RKMCK, RKMCKQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd
Standardiserat M8-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning
Lödanslutning

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hona

IDC-Anslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Material kontaktkåpa:	PBT
Material insats:	PA
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-40°C till +85°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M8 rak hona

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm ²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Givarkontakt med lödanslutning						
83405070	RKMC 3	3	0,14 - 0,34	3,5 - 5,0	60	4
83405071	RKMC 4	4	0,14 - 0,34	3,5 - 5,0	30	4
Givarkontakt med skruvanslutning						
83405236	RKMCK 3	3	0,14 - 0,50	3,5 - 5,0	60	4
83403022	RKMCK 4	4	0,14 - 0,50	3,5 - 5,0	60	4
Givarkontakt med IDC-anslutning						
83404556	RKMCQ 3	3	0,14 - 0,34	3,5 - 5,0	60	3
83404557	RKMCQ 4	4	0,14 - 0,34	3,5 - 5,0	20	3