

Induktiv givare M18 med kabel

Avkänningsavstånd 5-20 mm

Induktiv givare med avkänningsavstånd 5-20 mm. LED-indikering och 2 m ingjuten PVC-kabel. Givaren finns i två längder. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Robust



Vattentät

Fördelar

Givaren finns i två längder, standard och kort

Produktegenskaper

Sn 5/8/20 mm

LED-indikering

Ingjuten kabel 2 m

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M18 med kabel

Skyddsklass IP67

Tekniska data

Matningsspänning:	10-35 V DC (INCT & IN20CT 10-30 V DC)
Belastning:	Max 300 mA (INCT & IN20CT 200 mA)
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning vid förfrågan.

Induktiv givare M18 med kabel

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare M18 med 2m PVC-kabel								
83332520	ILCT 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	500	40	40
83334030	IL8CT 1814	Inbyggbar	8	PNP	NO	500	40	40
83332540	IPCT 1814	Ej inbyggbar	8	PNP	NO	500	40	30
83332410	IBCT 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	500	60	50
83332450	INCT 1814	Ej inbyggbar	8	PNP	NO	100	60	40
83331809	IN20CT 1814	Ej inbyggbar	20	PNP	NO	100	67	40