

Induktiv givare M18 med kontakt

Avkänningsavstånd 5-12 mm

Induktiv givare med avkänningsavstånd 5-12 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydlig statuskontroll. Finns i två längder. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Robust



Vattentät

Fördelar

Givaren finns i två längder, standard och kort
Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

Sn 5/8/12 mm

M12-kontaktanslutning

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M18 med kontakt

Skyddsklass IP67

Tekniska data

Matningsspänning:	10-35 V DC (IB12LI & INLI 10-30 V DC)
Belastning:	Max 300 mA (IB12LI & INLI 200 mA)
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning vid förfrågan.

Induktiv givare M18 med kontakt

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare M18 med M12-kontakt (3-polig)								
83332561	ILLI 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	500	55	30
83334032	IL8LI 1814	Inbyggbar	8	PNP	NO	500	55	30
83332581	IPLI 1814	Ej inbyggbar	8	PNP	NO	500	55	30
83332427	IBLI 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	500	75	50
83331810	IB12LI 1814	Kvasi inbyggbar	12	PNP	NO	300	76	50
83332411	INLI 1814	Ej inbyggbar	8	PNP	NO	100	75	40