

Induktiv givare M30 med kontakt

Avkänningsavstånd 10-40 mm



Vattentät



Robust



Oljeresistent



Maximalt skydd mot vibrationer



Olja & Gas



Maskin- och anläggningkonstruktion



Livsmedelsindustrin



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Lämplig för användning utomhus

Fördelar

Givaren finns i två längder, standard och kort
Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

Sn 10/15/40 mm
M12-kontaktanslutning
Skyddsklass IP67

Induktiv givare M30 med kontakt

Tekniska data

Matningsspänning:	10-35 V DC (IN40LI har 10-30 V DC)
Belastning:	Max 300 mA (IN40LI har 200 mA)
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koptillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

*Större antal i lager. NPN-utgång, brytande funktion, andra längder eller längre avkänning vid förfrågan.

Induktiv givare M30 med kontakt

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Givarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare M30 med M12-kontakt (3-polig)								
83332970	IKLI 3014	Inbyggbar	10	PNP	NO	250	55	40
83332974	IOLI 3014	Ej inbyggbar	15	PNP	NO	150	55	25
83331812	IN40LI 3014	Ej inbyggbar	40	PNP	NO	100	80	50

Senaste uppdatering (19.05.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16