

Induktiv givare M8 med kontakt

Avkänningsavstånd 1,5-3 mm

Induktiv givare M8 med avkänningsområde 1,5-3 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydlig statuskontroll. M8- eller M12-kontakt. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Vattentät

Fördelar

Finns både i versioner med M8- eller M12-kontakt
Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

Sn 1,5/2/3 mm
Välj mellan M8- och M12-kontakt
Skyddsklass IP67

Tekniska data

Senaste uppdatering (27.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M8 med kontakt

Matningsspänning:	10-30 V DC
Belastning:	Max 200 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.

Induktiv givare M8 med kontakt

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm	Förbindelse
Induktiv givare M8 med kontakt (3-polig)									
83332173	IELI 0814	Inbyggbar	1,5	PNP	NO	5000	60	40	M12-kontakt
83332191	IPLI 0814	Ej inbyggbar	2	PNP	NO	5000	63	40	M12-kontakt
83332138	IDLD 0814	Inbyggbar	1,5	PNP	NO	5000	45	36	M8-kontakt, 3-pol
83332139	IOLD 0814	Ej inbyggbar	2	PNP	NO	5000	48	36	M8-kontakt, 3-pol
83332144	ICLD 0814	Inbyggbar	1,5	PNP	NO	5000	55	45	M8-kontakt, 3-pol
83332146	INLD 0814	En inbyggbar	2	PNP	NO	5000	58	45	M8-kontakt, 3-pol
83331805	IC3LD 0814	Kvasi inbyggbar	3	PNP	NO	2000	60	45	M8-kontakt, 3-pol