

Induktiv givare Ø 8 mm med kabel

Avkänningsområde 1,5-3 mm

Induktiv givare med 2 m ingjuten PVC-kabel. Kort hus och snabb reaktionstid, klarar 5000Hz. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Vattentät

Fördelar

Kort hus

Snabb reaktionstid, klarar 5000Hz

Produktegenskaper

Sn 1,5/2/3 mm

LED-indikering

Ingjuten kabel 2 m

Skyddsklass IP67

Induktiv givare Ø 8 mm med kabel

Tekniska data

Matningsspänning:	10-35 V DC
Belastning:	Max 300 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.

Induktiv givare Ø 8 mm med kabel

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)
Induktiv givare Ø 8 mm med 2m PVC-kabel							
83331935	IDDA 0814	Inbyggbar	1,5	PNP	NO	5000	30
83331945	IODA 0814	Ej inbyggbar	2	PNP	NO	5000	32
83331804	IC3DA 0814	Kvasi inbyggbar	3	PNP	NO	1000	45

Senaste uppdatering (06.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16