

Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt

Avkänningsområde 1,5-3 mm

Induktiv givare med avkänningsområde 1,5-3 mm. Runtomlysande LED-indikering för tydligare statuskontroll. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Vattentät

Fördelar

Finns i flera versioner med olika avkänningsavstånd
Runtomlysande LED-indikering ger tydligare statuskontroll av givaren

Produktegenskaper

Sn 1,5/2/3 mm
M8-kontaktanslutning
Skyddsklass IP67

Tekniska data

Senaste uppdatering (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt

Matningsspänning:	10-30 V DC
Belastning:	Max 200 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Hölje:	Förnicklad mässing
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>1% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Ingjuten kabel, NPN-utgång, brytande funktion eller annan givarlängd vid förfrågan.

Induktiv givare Ø 8 mm med kontakt

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)
Induktiv givare Ø 8 mm med M8-kontakt (3-polig)							
83332081	ICMD 0814	Inbyggd	1,5	PNP	NO	5000	54
83332082	INMD 0814	Ej inbyggd	2	PNP	NO	5000	57
83331806	IC3MD 0814	Kvasi inbyggbar	3	PNP	NO	2000	60