

Induktiv givare - Helmetallgivare M12 till M18

Avkänningsavstånd 2-10 mm

Mycket tålig induktiv givare M12 till M18 helt i rostfritt stål. Lång livslängd i tuffa miljöer. Avkänningsavstånd 2-10 mm. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Robust



Syresistent

Senaste uppdatering (07.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare - Helmetallgivare M12 till M18



Vattentät

Fördelar

Mekaniskt mycket tålig givare

Klarar tuffa miljöer

Längre livslängd än normala induktiva givare i tuffa miljöer

Produktegenskaper

Sn 2/5/10 mm

Givaren är fräst ur ett stycke

Helt hermetisk i fronten, normala induktiva givare har en plastdel i främre delen

Tillverkad i rostfritt stål

Med kontakt eller ingjuten kabel

Tekniska data

Matningsspänning:	10-30 V DC
Belastning:	Max 150 mA
Skyddsklass:	IP67 (IP68 på förfrågan)
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Kontaktfunktion:	Slutande
Hölje:	Rostfritt stål
Egenströmsförbrukning:	<15 mA
Kopplingshysteres:	>3% - <15%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Induktiv givare - Helmetallgivare M12 till M18

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm	Förbindelse
83334040	IGAA 1214	Inbyggbar	2	PNP	NO	15	55	55	M12-kontakt, 3-pol
83334041	IGLI 1214	Inbyggbar	2	PNP	NO	2000	68	45	M12-kontakt, 3-pol
83334045	IGAA 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	15	55	55	Kabel
83334046	IGLI 1814	Inbyggbar	5	PNP	NO	15	80	50	M12-kontakt, 3-pol
83334050	IGAA 3014	Inbyggbar	10	PNP	NO	15	55	55	Kabel
83334051	IGLI 3014	Inbyggbar	10	PNP	NO	15	80	50	M12-kontakt, 3-pol