


## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande

Utrymmesoptimerad konstruktion

Färgkodade insatser för enkelt montage

### Användningsområden

Industriautomation

Robotapplikationer

LED-belysning/armaturer

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - L-kod

Maskin- och anläggningsteknik

### Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja  
Enligt DIN EN 61076-2-111

### Design/Utförande

Kabeltyp PUR:  
Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grå)  
AWM 20939 (80 °C / 600 V)

### Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC / 60 V DC
Märkström:	Max 16 A
Skyddsklass:	IP65/IP67/IP69K
Kodning:	L-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 <sup>9</sup> Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25 °C till +80 °C Kontakt: -40 °C till +125 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - L-kod**

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 5-poligt utförande							
83407102	RST 5L-RKWT 5L-949/0,3 M	0,3	PUR	5 G 1,5	8	60	16
83407103	RST 5L-RKWT 5L-949/0,6 M	0,6	PUR	5 G 1,5	8	60	16
83407104	RST 5L-RKWT 5L-949/1 M	1	PUR	5 G 1,5	8	60	16
83407105	RST 5L-RKWT 5L-949/2 M	2	PUR	5 G 1,5	8	60	16
83407106	RST 5L-RKWT 5L-949/5 M	5	PUR	5 G 1,5	8	60	16
83407107	RST 5L-RKWT 5L-949/10 M	10	PUR	5 G 1,5	8	60	16

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16

## M12 Power rak hane till M12 vinklad hona - L-kod

