

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P*

Industriell patchkabel Cat.6 PUR, RJ45-RJ45

Olje- och kemikaljebeständig patchkabel i robust industrikvalitet med mycket bra pris-/prestandaförhållande. Tillverkad i Europa.

Info

Bestseller

Made in Europe



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Mekanisk resistens



Oljeresistent



UV-beständig

Fördelar

Robust industrikvalitet

Bra beständighet mot oljor (mineraloljor, ASTM-oljor) & kemikalier

Nötningsresistent

God UV-beständighet

Varje kontaktering är individuellt kontrollerad

Användningsområden

För industriell Ethernet i tuffa industrimiljöer

För användning inomhus

Automation

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P*

Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1

Halogenfri enligt IEC 60754-2

UV-beständig enligt IEC 60068-2-5

RJ45-kontakt Hirose TM21 skärmad

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG27/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

PUR-baserad ytermantel

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie:

Flexibel: > 29,5 mm

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Fast: -20 °C till +80 °C

Flexibel: 0 °C till +50 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45 PC Cat.6 S/FTP P*

Art nr	Längd (m)
2710610905	1
2710610907	2
2710610909	3
2710610910	5
2710610912	10
2710610914	15