

## RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y\*

Industriell patchkabel Cat.6A PVC, RJ45-RJ45

Patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet i robust industrikvalitet med UL/CSA. Finns tillgänglig i stora längder på upp till 90 m.

### Info

Kvalificerad för 10 GBit/s

Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)

Längder upp till 90 m



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion

### Fördelar

Robust industrikvalitet

c(UL) CMG, CSA, FT4

Ledarisolering: TPE

Cat.6A (TIA) upp till 90 m, Class EA (ISO) upp till 80 m

Varje kontaktering är individuellt kontrollerad

### Användningsområden

För Industrial Ethernet i industriområden

För användning inomhus

Automation

### Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1

Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

### Design

Ledare 4x2xAWG24/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel: Baserad på PVC

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y\*

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)

Minsta böjningsradie:

Flexibel: > 34 mm

Impedans:

100  $\Omega$   $\pm$  15%

Temperaturområde:

Flexibel: 0 °C till +60 °C

### Observera

\* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y\***

| Art nr     | Längd (m) |
|------------|-----------|
| 2710510615 | 20        |
| 2710510617 | 30        |
| 2710510619 | 40        |
| 2710510621 | 50        |
| 2710510623 | 60        |
| 2710510625 | 70        |
| 2710510627 | 80        |
| 2710510629 | 90        |