

RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE*

Industriell Outdoor-patchkabel Cat.6A PVC, RJ45-RJ45

Outdoor-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet i robust industriktvalitet med mycket bra pris-/prestandaförhållande.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s

Idealisk för användning utomhus

Superflexibel



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



UV-beständig



Fördelar

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE*

Snabbt informationsutbyte med upp till 10 Gbit/s tack vare Ethernet enligt Cat.6A.
Goda installationsegenskaper tack vare mycket flexibel yttermantel i TPE.
Smal RJ45-kontakt möjliggör användning i enheter med mycket hög porttätethet.
Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare parskärmning med aluminiumkombinationsfolie och kopparflätning som totalskärmning (S/FTP).
Halogenfri yttermantel i enlighet med speciella brandskyddsföreskrifter

Användningsområden

För kabelinstallation enligt DIN EN 50173 och ISO/IEC 11801
Lämplig för kabeldragning på arbetsplatsen.
Kan även användas i industriella apparatskåp, med hänsyn till den elektromagnetiska belastningen.
UV-beständig yttermantel av TPE.

Produktegenskaper

Kabeln är flammhämmande enligt IEC 60332-1-2
Kabeln är halogenfri enligt IEC 60754-1
Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG26/7
S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning
Yttermantel av TPE

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002599 ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri (partvinnad)
Minsta böjningsradie:	Flexibel: > 31 mm
Impedans:	100 Ω \pm 15%
Temperaturområde:	Flexibel: -40°C till +80°C

Observera

* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

RJ45 PC Cat.6A S/FTP TPE*

Art nr	Längd (m)
2710810105	1
2710810107	2
2710810109	3
2710810110	5
2710810111	7,5
2710810112	10
2710810114	15
2710810115	20

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16