

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Premium-patchkabel Cat.6, RJ45-RJ45

Halogenfri premium-patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet tillverkad i Europa. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s

Tillgänglig i 8 färger

Made in Europe



Halogenfri

Användningsområden

Inomhusapplikationer

Byggnadsinstallation

För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1

Halogenfri enligt IEC 60754-2

RJ45-kontakt Hirose TM31 skärmad, halogenfri

Hylsa Hirose TM 21 halogenfri

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG27/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel LSHF Compound

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie:

> 25 mm utan dragbelastning

> 50 mm med dragbelastning

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Fast: -20 °C till +60 °C

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Flexibel: 0°C till +50°C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.



RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710410603	grå	0,5
2710410605	grå	1
2710410606	grå	1,5
2710410607	grå	2
2710410609	grå	3
2710410610	grå	5
2710410611	grå	7,5
2710410612	grå	10
2710410614	grå	15
2710410615	grå	20
2710410616	grå	25
2710410617	grå	30
2710411203	grön	0,5
2710411205	grön	1
2710411206	grön	1,5
2710411207	grön	2
2710411209	grön	3
2710411210	grön	5
2710411211	grön	7,5
2710411212	grön	10
2710411214	grön	15
2710411215	grön	20
2710411216	grön	25
2710411217	grön	30
2710410203	blå	0,5
2710410205	blå	1
2710410206	blå	1,5
2710410207	blå	2
2710410209	blå	3
2710410210	blå	5
2710410211	blå	7,5
2710410212	blå	10
2710410214	blå	15
2710410215	blå	20
2710410216	blå	25

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710410217	blå	30
2710410403	röd	0,5
2710410405	röd	1
2710410406	röd	1,5
2710410407	röd	2
2710410409	röd	3
2710410410	röd	5
2710410411	röd	7,5
2710410412	röd	10
2710410414	röd	15
2710410415	röd	20
2710410416	röd	25
2710410417	röd	30
2710411103	gul	0,5
2710411105	gul	1
2710411106	gul	1,5
2710411107	gul	2
2710411109	gul	3
2710411110	gul	5
2710411111	gul	7,5
2710411112	gul	10
2710411114	gul	15
2710411115	gul	20
2710411116	gul	25
2710411117	gul	30
2710410903	orange	0,5
2710410905	orange	1
2710410906	orange	1,5
2710410907	orange	2
2710410909	orange	3
2710410910	orange	5
2710410911	orange	7,5
2710410912	orange	10
2710410914	orange	15
2710410915	orange	20

RJ45 PC Cat.6a S/FTP UC900 H*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710410916	orange	25
2710410917	orange	30
2710410503	vit	0,5
2710410505	vit	1
2710410506	vit	1,5
2710410507	vit	2
2710410509	vit	3
2710410510	vit	5
2710410511	vit	7,5
2710410512	vit	10
2710410514	vit	15
2710410515	vit	20
2710410516	vit	25
2710410517	vit	30
2710410103	svart	0,5
2710410105	svart	1
2710410106	svart	1,5
2710410107	svart	2
2710410109	svart	3
2710410110	svart	5
2710410111	svart	7,5
2710410112	svart	10
2710410114	svart	15
2710410115	svart	20
2710410116	svart	25
2710410117	svart	30