

RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y*

Industriell patchkabel Cat.6A PVC, RJ45-RJ45

Patchkabel för supersnabbt 10-gigabitsethernet i robust industrikvalitet med UL/CSA. Finns tillgänglig i stora längder på upp till 90 m.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s

Denna kabel är UL/CSA-certifierad (CMG)

Längder upp till 90 m



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande

Fördelar

Långa överföringsavstånd upp till 90 m tack vare stor ledararea.

Goda installationsegenskaper tack vare den flexibla yttermanteln av PVC.

Smal RJ45-kontakt möjliggör användning i enheter med mycket hög porttäthet.

Idealiskt skydd mot elektromagnetiska störningar tack vare parskärmning med aluminiumlaminerad folie och kopparskärmfläta (S/FTP).

UL-/CSA-certifiering enligt tekniska data möjliggör användning av produkten på den nordamerikanska marknaden.

Användningsområden

För kabelinstallation enligt DIN EN 50173 och ISO/IEC 11801

Lämplig för kabeldragning på arbetsplatsen.

Lämplig för Ethernet-applikationer upp till 10GBase-T.

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (21.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y*

Kabeln är flammhämmande enligt IEC 60332-1-2
Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen
Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Design

Ledare 4x2xAWG24/7

S/FTP: Gemensam skärm av kopparfläta och aluminiumfolie som parskärmning

Ytermantel: Baserad på PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002599

ETIM 5.0 Klassificering: Patchkablar, koppar för industri
(partvinnad)

Minsta böjningsradie:

Flexibel: > 34 mm

Impedans:

100 Ω \pm 15%

Temperaturområde:

Sporadiska böjningar: -10 °C to +75 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

RJ45 PC Cat.6A S/FTP Y*

Art nr	Längd (m)
2710510615	20
2710510617	30
2710510619	40
2710510621	50
2710510623	60
2710510625	70
2710510627	80
2710510629	90

Senaste uppdatering (21.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16