

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*

Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45

Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s
Ultratunn flatkabel, skärmad
Extremt liten böjningsradie



Användningsområden

Inomhusapplikationer
Byggnadsinstallation
För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B
Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Design

Ledare 4x2xAWG30/7
U/FTP: aluminiumfolie som parskrämning
Yttermantel: Baserad på PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001262 ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppars
Minsta böjningsradie:	Flexibel: > 20 mm
Impedans:	100 Ω \pm 15%
Temperaturområde:	Flexibel: -10 °C till +55 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (06.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710170602	grå	0,3
2710170603	grå	0,5
2710170605	grå	1
2710170606	grå	1,5
2710170607	grå	2
2710170609	grå	3
2710170610	grå	5
2710171202	grön	0,3
2710171203	grön	0,5
2710171205	grön	1
2710171206	grön	1,5
2710171207	grön	2
2710171209	blå	3
2710171210	blå	5
2710170202	blå	0,3
2710170203	blå	0,5
2710170205	blå	1
2710170206	blå	1,5
2710170207	blå	2
2710170209	grön	3
2710170210	grön	5
2710170402	röd	0,3
2710170403	röd	0,5
2710170405	röd	1
2710170406	röd	1,5
2710170407	röd	2
2710170409	röd	3
2710170410	röd	5
2710171102	gul	0,3
2710171103	gul	0,5
2710171105	gul	1
2710171106	gul	1,5
2710171107	gul	2
2710171109	gul	3
2710171110	gul	5

Senaste uppdatering (06.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Flat Cat.6A U/FTP Y*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710170502	vit	0,3
2710170503	vit	0,5
2710170505	vit	1
2710170506	vit	1,5
2710170507	vit	2
2710170509	vit	3
2710170510	vit	5
2710170102	svart	0,3
2710170103	svart	0,5
2710170105	svart	1
2710170106	svart	1,5
2710170107	svart	2
2710170109	svart	3
2710170110	svart	5

Senaste uppdatering (06.09.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16