

RJ45 PC Flat Cat.6A U/UTP Y*

Patchkabel Cat.6A, RJ45-RJ45

Halogenfri flat kontors-patchkabel för upp till 10-Gbits Ethernet med utmärkt förhållande mellan pris och kvalitet. Finns tillgänglig i olika färger och längder.

Info

Kvalificerad för 10 GBit/s

Ultratunn flatkabel

Extremt liten böjningsradie



Användningsområden

Inomhusapplikationer

Byggnadsinstallation

För anslutning av switchar, datorer, routers mm i industriella och publika nätverksmiljöer

Produktegenskaper

Kontakterad enligt EIA/TIA 568B

Ingjutet böjskydd med skydd för snäpplåsningen

Design

Ledare 4x2xAWG30/7

U/UTP: ingen gemensam- och parskärm

Ytermantel: Baserad på PVC

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001262

ETIM 5.0 Class-Description: Patchkabel koppar

Minsta böjningsradie:

Flexibel: > 10 mm

Impedans:

100 Ω $\pm$ 15%

Temperaturområde:

Flexibel: -10 °C till +55 °C

Observera

* Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

RJ45 PC Flat Cat.6A U/UTP Y*

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

RJ45 PC Flat Cat.6A U/UTP Y*

Art nr	Färg	Längd (m)
2710160502	vit	0,3
2710160503	vit	0,5
2710160505	vit	1
2710160506	vit	1,5
2710160507	vit	2
2710160509	vit	3
2710160510	vit	5
2710160102	svart	0,3
2710160103	svart	0,5
2710160105	svart	1
2710160106	svart	1,5
2710160107	svart	2
2710160110	svart	5