

Fast Ethernet/Gigabit

Fiberoptiska Ethernetmoduler för industriell datakommunikation. Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar. Beställ direkt i vår webshop!



Produktegenskaper

Fast eller Gigabit Ethernet interface för upp till 10 Gigabits-portar

Enligt FCC CFR47 Part 15 Class A

Enligt EN 55022 Class A

Standarder/Godkännanden

cUL60950-1

Tekniska data

Max överföringsavstånd:

Se datablad

Skyddsklass:

IP20

Ethernet-hastighet:

100/1000 Base FX/T/LX/SX

Temperaturområde:

Std: 0 °C till +60 °C (-40 °C till +70 °C i förpackning)

EEC: -40 °C till +70 °C (-40 °C till +85 °C i förpackning)

Fast Ethernet/Gigabit

Art nr	Benämning	Version	Kontakt	Mått mm (B x H x D)	Typnr.
83409090	SFP-FAST-MM/LC	MM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409091	SFP-FAST-MM/LC ECC	MM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409092	SFP-FAST-SM/LC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409093	SFP-FAST-SM/LC ECC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 100 BASE-FX
83409094	SFP-GIG-LX/LC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 1000 BASE-LX
83409095	SFP-GIG-LX/LC ECC	SM	LC	20 x 18 x 50	1 x 1000 BASE-LX